

# Полимерный пневмошланг PUN-H-5/16-GN-150-CB

№ изделия: 567981

FESTO

Одобен для использования в пищевой промышленности (стойкий к гидролизу).

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	5/16
Радиус гибки по отношению к расходу	0,121 Fuß
Мин. радиус изгиба	0,065 Fuß
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	-31 ... 145 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,31 oz/ft
Цвет	зеленый
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)