

Полимерный пневмошланг PAN-MF-6X1-SW

№ изделия: 570358

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	35 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Мин. радиус изгиба	15 mm
Соответствует стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,7 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 27 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 391,5 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Минеральное масло
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-60 ... 100 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,016 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 65 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12