


# Штекерная розетка MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

№ изделия: 570367

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Кубическая форма
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Резьбовое подключение кабеля	M12
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Поперечное сечение терминала	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	PA с армированием
Материал уплотнений	HNBR