

Полимерный пневмошланг PAN-14X2-SI

№ изделия: 570392

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	14 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	80 mm
Внутренний диаметр	10 mm
Мин. радиус изгиба	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Авторизация	TÜV
Морская классификация	см. сертификат
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,077 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 14 мм
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-A