


# Блок диагностики и обслуживания FED-550

№ изделия: 570398

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	91 mm
Высота	147 mm
Длина	187 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	64 Mbyte
Кол-во светодиодов	1
Кол-во функциональных клавиш	1
Часы реального времени	Да
Список событий	1.024
Способ запоминания	32 kByte
Тревога	1.024
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	64 k
Количество светодиодов	4
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	5,7"
Запасная батарея	3 V / 270 mA литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	1 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 45 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Вес продукта	1.400 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс принтера	RS232 Sub-D 15-пин Розетка разъема
Интерфейс PC	RS232 Sub-D 15-пин Розетка разъема

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Интерфейс программирования	9,6 - 38,4 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс USB	Да
Интерфейс Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Программное обеспечение	FED Designer 6.09 или выше