

Соединительный кабель NEBS-L2G4-K-5-LE4

№ изделия: 570919

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Стандарт
Условия испытания кабеля	Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Степень загрязнения	2
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Электрическое присоединение 1	Разъем, квадратный дизайн L2, 4-полюсный
Электрическое присоединение 2	Открытый конец, 4-проводный
Структура кабеля	4 x 0,14 mm ²
Диаметр кабеля	4,1 mm
Длина кабеля	5 m
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Цветной код, изоляция сердечника	голубой коричневый Черный белый
Цвет оплетки кабеля	Серый
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Информация о материале, изолирующая втулка	PP
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC