

Плита для блочного монтажа CPX-AB-1-7/8-DN

№ изделия: 571052

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	205 g
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Класс защиты	IP65 IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Интерфейс Fieldbus	Sub-D, 9-полюсный, разъем
Электрическое подключение	5-пин 7/8" круглый разъем