

# Полимерный пневмошланг PAN-M-12X1,5-NT

№ изделия: 572090

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	70 mm
Внутренний диаметр	9 mm
Мин. радиус изгиба	50 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 26 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-60 ... 100 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,051 kg/m
Цвет	нейтральный
Твердость по Шору	D 65 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	Полиамид 12