

Постоянный дроссель VMPA1-FT-NW1.2-10

№ изделия: 572548

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плата
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	52 ... 58 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Условный проход	1,2 mm
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 40 °C
Температура среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	0,06 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал пустотелого болта	Алюминиевый сплав