


# Электрическая плата VAVE-L1-1R8-LR

№ изделия: 573920

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Защищен от смены полярности	Биполярный
Дополнительные функции	Защита от искр Снижение тока удержания
Отображение статуса сигнала	LED
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Макс. момент затяжки	0,27 Nm
Вес продукта	3,2 g
Электрическое подключение	3-полюсный/2-полюсный M8 / - Штекер / розетка
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающим винтом
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PA
Материал уплотнений	EPDM
Материал корпуса	PA
Материал винтов	Закаленная сталь