

Коллектор VABM-L1-14W-G14-16-M-GR

№ изделия: 573936

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	16 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	16
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 6
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Вес продукта	2.051 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав