

# Электрическая плата VAVE-L1-1VK7-LP

№ изделия: 573942

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Атрибуты кабеля                          | Для статических применений  |
| Защищен от смены полярности              | Биполярный  |
| Дополнительные функции                   | Защита от искр  |
| Отображение статуса сигнала              | LED   |
| Номинальное рабочее напряжение DC        | 24 V<br>12 V  |
| Импульсная мощность                      | 0,8 kV  |
| Степень загрязнения                      | 3   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Класс защиты                             | IP65  |
| Температура окружающей среды             | -5 ... 60 °C  |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Макс. момент затяжки                     | 0,27 Nm   |
| Минимальный радиус изгиба кабеля         | 34 mm   |
| Вес продукта                             | 20 g  |
| Электрическое подключение                | 2-полюсный / 2-проводный<br>Угловая розетка / кабель<br>Квадратная форма/открытый конец |
| Структура кабеля                         | 2x0,25  |
| Диаметр кабеля                           | 3,4 mm  |
| Допустимое отклонение диаметра кабеля    | ± 0,1 mm  |
| Длина кабеля                             | 1 m   |
| Концы проводов                           | Разъем кабеля   |
| Подключение заземления                   | Нет в наличии   |
| Тип крепления                            | На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом                             |
| Цвет корпуса                             | Черный  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)             |
| Материал крышки                          | PA  |
| Материал уплотнений                      | EPDM  |
| Материал корпуса                         | PA  |
| Материал оплетки кабеля                  | TPV   |
| Материал винтов                          | Закаленная сталь  |