

Коллектор VABM-L1-18S-G38-2

№ изделия: 574455

★ Линейка основной продукции

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Монтажный шаг | 19 mm |
| Макс. количество распределителей | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Авторизация | RCM Mark с UL us - Recognized (OL) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке | 1,5 Nm |
| Макс. момент затяжки, установка распределителя | 1,18 Nm |
| Макс. Момент затяжки, монтаж на стене | 3 Nm |
| Вес продукта | 226 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/8 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G3/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G3/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |