


# Линейный порталный привод DHSL-2-EGC80TB-EGSA50

№ изделия: 574506

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение   |
|---|--|
| Сборка  | Линейный порталный привод 2  |
| Эффективная нагрузка  | 0 ... 2 kg   |
| Привод, Z координата  | EGSA-50  |
| Система приводов, Z координата                              | Электрический<br>Со шпинделем  |
| Промежуточная позиция, Z координата                         | Любое  |
| Ход, Z координата   | 0 ... 100 mm   |
| Точность повторения в конечном положении, Z координата      | ± 0,01 mm  |
| Точность повторения в промежуточном положении, Z координата | ± 0,01 mm  |
| Привод, Y координата  | EGC-80-TB  |
| Система приводов, Y координата                              | Электрический<br>Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей |
| Промежуточная позиция, Y координата                         | Любое  |
| Ход, Y координата   | 0 ... 8.500 mm   |
| Точность повторения в конечном положении, Y координата      | ± 0,08 mm  |
| Точность повторения в промежуточном положении, Y координата | ± 0,08 mm  |