

Линейный порталный привод DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

№ изделия: 574524

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 10
Эффективная нагрузка	0 ... 10 kg
Привод, Z координата	DGSL-25
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	DGC-32-FA
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm