

Линейный порталный привод DHSL-25-2EGC120TB-DGEA40

№ изделия: 574535

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 25
Эффективная нагрузка	0 ... 25 kg
Привод, Z координата	DGEA-40
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,05 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,05 mm
Привод, Y координата	2x EGC-120-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей 2x
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,08 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,08 mm