


# Трехмерный порталный привод DHSR-0.3-EGC50TB-EGC50TB-DGSL6

№ изделия: 574541

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 0.3
Эффективная нагрузка	0 ... 0,3 kg
Привод, Z координата	DGSL-6
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 50 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	EGC-50-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Привод, X координата	EGC-50-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 1.900 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm