

Захват Бернулли OGGB-140-G18-2-Q

№ изделия: 574568

FESTO

Подходит для перемещения тонких и очень хрупких заготовок, для высоких поперечных нагрузок





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Положение штуцера	Сверху/сбоку
Диаметр захвата	140 mm
Рабочее давление	0 ... 6 bar
Номинальное рабочее давление	1 bar
Потребление воздуха при номинальном рабочем давлении	110 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Уровень шума при номинальном рабочем давлении	65 dB(A) 78 dB(A)
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	6 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	12 N
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/8
альтернативные соединения	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал разделителя	NBR POM
Вес продукта	348 g