

Плита для блочного монтажа VABM-B10-20S-G14-8

№ изделия: 576423

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	8
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	917 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав