

Плита для блочного монтажа VABM-B10-20S-N14-5

№ изделия: 576432

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	5
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	630 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/4 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	1/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав