

# Монтажная плата VMPA2-FB-APF-2-1-T0

№ изделия: 578864

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Ширина                                   | 46 mm   |
| Длина                                    | 107,3 mm  |
| Монтажный шаг                            | 21 mm   |
| Макс. количество распределителей         | 2   |
| Operating pressure MPa                   | -0,09 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление                         | -0,9 ... 10 bar   |
| Pilot pressure MPa                       | 0,3 ... 0,8 MPa   |
| Пилотное давление                        | 3 ... 8 bar   |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды             | -5 ... 50 °C  |
| Вес продукта                             | 185 g   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты            | Алюминиевое литье под давление  |