

# Пневматический блок с зажимом LT-2-РК-3-DA

№ изделия: 5866

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	0,1 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	5,2 g
Пневматическое присоединение	Ниппельный штуцер РК-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)