

Колпачок CV-PK-4-B

№ изделия: 6214

FESTO

для быстроразъемных соединений и ниппелей.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	TPE-U(PU)