

Элемент ИЛИ OS-1/8-B

№ изделия: 6681

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция ИЛИ
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Тип крепления	со сквозным отверстием
Стандартный номинальный расход	500 l/min
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Условный проход	4 mm
Положение при сборке	Любое
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	45 g
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR