

Шаровой кран

QH-1 1/2

№ изделия: 6837

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.
Этот тип подходит для работы на вакууме.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2/2 бистабильный
Пневматическое подключение, канал 1	G1 1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1 1/2
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Линейный монтаж
Стандартный номинальный расход	84.000 l/min
Условный проход	40 mm
Материал корпуса	Латунь
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 228-1
Тип конструкции	Шаровой кран
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	20
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости Другие среды по запросу
Температура среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	1.730 g
Материал уплотнений	FPM PTFE
Материал шарика	Brass, chrome-plated
Материал вала	Латунь