

Переключатель HW-6-38

№ изделия: 7199

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	8/6 бистабильный
Стандартный номинальный расход	180 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип пилотного управления	прямой
Total leakage	1 l/h
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Номинальный момент затяжки	1,7 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5