

Многоканальная розетка KDVF-16-B

№ изделия: 7564

FESTO

для многоканального соединения пневмошлангов диаметром 2, 3 и 4 мм.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	64 g
Макс. кол-во подключений	16
Пневматическое присоединение	PK-2 PK-3 PK-4
Цвет	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)