



# Реле давления SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

№ изделия: 8000033

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Operating pressure МПа	-0,1 ... 1 МПа
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Выход переключателя	Контактного типа
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Функция переключающего элемента	Переключатель
Пороговое значение включения	0,25 bar
Максимум точки включения	0,4 bar
Минимум точки выключения	0,05 bar
Макс. выходной ток DC	1.000 mA
Минимальный ток нагрузки	2 mA при 24 В
Защита от короткого замыкания	Нет
Диапазон рабочего напряжения DC	19,2 ... 30 V
Защищен от смены полярности	Нет
Электрическое подключение	4-пин M12x1 Разъем по EN 60947-5-2 Круглого дизайна
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	G1/8
Вес продукта	80 g
Материал корпуса	Сталь
Материал электрического подключения	ПОМ
Опции настройки	Постоянно установленный
Класс защиты	IP65
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L