



# Реле давления SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

№ изделия: 8000210

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по машиностроению
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Датчик давления с тонкой металлической мембраной
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Выход переключателя	2xPNP
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Функция переключающего элемента	Антивалентный
Пороговое значение включения	0,25 bar
Максимум точки включения	0,4 bar
Минимум точки выключения	0,05 bar
Макс. выходной ток DC	500 mA
Защита от короткого замыкания	Да
Диапазон рабочего напряжения DC	19,2 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	4-пин M12x1 Разъем по EN 60947-5-2 Круглого дизайна
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	G1/8
Вес продукта	50 g
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал электрического подключения	PBT
Опции настройки	Постоянно установленный
Класс защиты	IP65
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L