

Передаточный модуль EMGC-40-P-G3-SEC-67

№ изделия: 8000594

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	67 mm
Угловой люфт	0,5 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	6.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	5 Nm
Момент инерции редуктора	0,06 kgcm ²
Максимальный выходной момент	10 Nm
Макс. эффективность	94 %
Сопротивление вращению	0,85 Nm/arcmin
Вес продукта	450 g
Код интерфейса, выход двигателя	40G
Код интерфейса, двигатель	67A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)