

Модуль перемещения ENMY-LP-EGC-185-TB-KF- -

№ изделия: 8004614

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эффективный диаметр приводной шестерни | 73,85 mm |
| Рабочий ход | 200 ... 4.500 mm |
| Требуемая линейность монтажных поверхностей | 0,1 mm/m |
| Удлинение зубчатого ремня | 0,29 % |
| Шаг зубчатого ремня | 8 mm |
| Положение при сборке | горизонтально |
| Тип конструкции | Электромеханический линейный модуль С зубчатым ремнем |
| Определение позиции | Для герконов |
| Макс. ускорение | 50 m/s ² |
| Макс. скорость | 5 m/s |
| Точность повторения | ±0,1 mm |
| Рабочий цикл | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 90 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | 5 ... 45 °C |
| Макс. усилие подачи F _x | 2.500 N |
| Коэффициент подачи | 232 mm/U |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |