

Модуль перемещения EHMZ-EGC-80-BS-KF- -

№ изделия: 8004623

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	100 ... 1.000 mm
Диаметр шпинделя	15 mm
Шаг шпинделя	10 ... 20 mm/U
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль Со шпинделем
Определение позиции	Для герконов
Макс. ускорение	15 m/s ²
Макс. скорость	0,5 ... 1 m/s
Точность повторения	±0,02 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F _x	600 N
Коэффициент подачи	10 ... 20 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)