

# Модуль перемещения EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

№ изделия: 8004626

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

| Характеристика                         | Значение  |
|--|---|
| Эффективный диаметр приводной шестерни | 25,78 mm  |
| Рабочий ход                            | 50 ... 900 mm   |
| Удлинение зубчатого ремня              | 0,053 %   |
| Шаг зубчатого ремня                    | 3 mm  |
| Положение при сборке                   | Вертикальный  |
| Тип конструкции                        | Электромеханический линейный модуль<br>С зубчатым ремнем                    |
| Определение позиции                    | Для герконов  |
| Макс. скорость                         | 3 m/s   |
| Точность повторения                    | ±0,05 mm  |
| Рабочий цикл                           | 100 %   |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III  |
| Температура хранения                   | -20 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха        | 0 - 90 %  |
| Класс защиты                           | IP20  |
| Температура окружающей среды           | 5 ... 45 °C   |
| Макс. усилие подачи F <sub>x</sub>     | 400 N   |
| Коэффициент подачи                     | 81 mm/U   |
| Замечания по материалу                 | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |