

Коллектор VABM-L1-18W-G38-8-G

№ изделия: 8004917

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Монтажный шаг | 19 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. количество распределителей | 8 |
| Авторизация | с UL us - Recognized (OL) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 2.077 g |
| Подвод пилотного воздуха 12/14 | G1/8 |
| Выхлоп пилота, канал 82/84 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G3/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G3/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |