

Модуль входа/выхода CDPX-EA-V2

№ изделия: 8023321

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	34 mm
Высота	89 mm
Длина	41 mm
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	80 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Цифровые входы, количество	8
Цифровые входы, задержка входного сигнала	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Цифровые входы, входное напряжение/ток	24 V DC
Цифровые входы, номинальное значение для True (истинный)	12 - 30 VDC
Цифровые входы, номинальное значение для False (ложный)	0 V
Цифровые входы, электрическая изоляция	Да
Цифровые выходы, количество	7
Цифровые выходы, контакт	1 реле
Цифровые выходы, выходное напряжение	12 - 30 V DC
Цифровые выходы, выходной ток	0,5 A
Цифровые выходы, развязка по напряжению	Да
Цифровые выходы, защита от короткого замыкания	Да
Цифровые выходы, защита от перегрузки	Да