


# Монтажная плата VMPA14-IC-AP-1

№ изделия: 8023666

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	24,4 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	14,9 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	150 g
Электрическое подключение	M8 Разъем
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	M7 G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M7 G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	M7 G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	M7 G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	M7 G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление