

Катушка электромагнитная VACS-C-C1-5

№ изделия: 8025331

FESTO

Подключение тип C, по EN 175 301, 12 V DC




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	IEC 61010-1
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	12 V DC: 2.6 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Авторизация	c UL us - Recognized (OL)
Ограничение температуры окружающей и рабочей среды	-10 - 50 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	36,1 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип C по EN 175301-803 по EN 175301-803
Тип крепления	C рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA Сталь
Материал электромагнитной катушки	Медь Сталь Термопластик
материал оплетки	Медь