

Контроль потока

VFFG-T-M5-5

№ изделия: 8025709

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования |
| Тип крепления | с резьбой |
| Стандартный расход через дроссель | 9,6 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Условный проход | 0,5 mm |
| значение b | 0,5 |
| значение C | 0,04 l/sbar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 0,5 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал пустотелого болта | PA |