

Р-планка для блочного монтажа VABM-B10-30-N34-4-P53

№ изделия: 8026349

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	1.135 g
Тип крепления	Без монтажной скобы
Пневматическое подключение, канал 1	3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав