

Плита для блочного монтажа VABM-B10-30S-G12-6

№ изделия: 8026381

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	6
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	1.776 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав