

Плита для блочного монтажа VABM-B10-30E-N34-4-P3

№ изделия: 8026406

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Монтажный шаг | 32 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. количество распределителей | 4 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 2.245 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12 | 1/8 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 3/4 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 3 | 3/4 NPT |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |