

Катушка электромагнитная VACN-N-K1-1-EX4-M

№ изделия: 8029143

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 24 V DC, encapsulation.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	F
Класс изоляции эмалированного опровода	H
Характеристики катушки	24 V DC: 2.6 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Морская классификация	см. сертификат
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Сертификационный департамент	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex mb IIC T6 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 50 °C
Вес продукта	353 g
Электрическое подключение	Кабель
Диаметр кабеля	7 mm
Длина кабеля	3 m
Тип крепления	С рифленой гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Пластик Сталь
материал оплетки	Медь