

Тройниковое соединение NPFC-T-R38-2G38-MFF

№ изделия: 8030243

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	65,9 g
Пневматическое подключение, канал 1	R3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)