

Двойной ниппель NPFC-D-2R1-M

№ изделия: 8030289

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	147,33 g
Пневматическое подключение, канал 1	R1
Пневматическое подключение, канал 2	R1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)