

Удлинитель NPFC-E3-2G18-FM

№ изделия: 8030304

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	27,2 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)