


# Набор переходников DНАА-G-Q11-32-B17-25

№ изделия: 8033608

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2020 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Вес продукта	204 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом с центрирующей втулкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Сталь
Материал центрирующих элементов	Сталь