

Пассивная направляющая ELFA-KF-70- -

№ изделия: 8037970

FESTO



Примерное
представление



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	50 ... 5.000 mm
Размер	70
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорость	5 m/s
Рабочий цикл	100 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Моменты инерции сечения 2-ой степени I _y	146,05E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени I _z	459,29E+03 mm ⁴
Макс. усилие F _y	1.500 N
Макс. усилие F _z	1.850 N
Макс. сопротивление в холостом режиме	11 N
Макс. момент M _x	16 Nm
Макс. момент M _y	132 Nm
Макс. момент M _z	132 Nm
Интервалы смазки, в зависимости от пройденного пути	1.000 km
Вес каретки	790 g
Вес дополнительной каретки	790 g
Базовый вес на 0 мм хода	2.220 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	38 g
Тип крепления	с принадлежностями
Материал профиля	Алюминиевый сплав Анодированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал закрывающей ленты	Лента из нержавеющей стали
Материал каретки	Нержавеющая сталь
Материал направляющей рейки	Нержавеющая сталь
Материал каретки	Алюминиевый сплав Анодированный