

Подача через шкаф NEFU-D12G4-D12DG4

№ изделия: 8040459

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-101
Тип крепления	Затянутый
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, M12x1, D -код
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем, M12x1, D -код
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Свойства передачи	В соответствии с категорией 5, EN 50173, класс D В соответствии с категорией 5, ISO/IEC 11801, класс D
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Никелированная латунь
Цвет корпуса	серебряный
Материал электрического контакта	Латунь Позолочен