


# Обратный клапан VABF-L1-10H-H2

№ изделия: 8047364

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер клапана	10 mm
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0,5 ... 8 bar
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	0,4 g
Тип крепления	Резьбовой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)