

Коллектор VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR

№ изделия: 8058336

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	8
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M7
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	M7
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав